


съединител KD4-1/2-I

Специф. Номер: 531638

FESTO

самозатварящ



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	7.2 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	1,305 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Номинален притегателен въртящ момент	32.5 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Тегло на продукта	86 g
Пневматичен извод 1	вътрешна резба G1/2
Материал-забележка	RoHS konform