



Омаслител MS4N-LOE-1/4-R-Z

Специф. Номер: 531704

FESTO

Пластмасова чаша с предпазен кожух, посока на протичане
отдясно наляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на маслото	30 ml
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Входно налягане 1	1 ... 12 bar
Минимален дебит за функция омасляване	40 l/min
Стандартен номинален дебит	2,200 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	194 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	NPT1/4-18
Пневматичен извод 2	NPT1/4-18
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	PC