



Омаслител MS6N-LOE-3/8-R-Z

Специф. Номер: 531715

FESTO

Пластмасова чаша с предпазен кожух, посока на протичане
отдясно наляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на маслото	75 cm ³
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Входно налягане 1	1 ... 16 bar
Минимален дебит за функция омасляване	50 l/min
Стандартен номинален дебит	5,300 l/min
Работна среда	филтриран сгъстен въздух, филтрация 40 µm
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	0 ... 60 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	600 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	NPT3/8-18
Пневматичен извод 2	NPT3/8-18
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	PC