

# Омаслител MS6N-LOE-1/4-U-Z

Специф. Номер: 531719

FESTO

Метална чаша, посока на протичане отдясно наляво.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на маслото	80 cm <sup>3</sup>
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Входно налягане 1	1 ... 16 bar
Минимален дебит за функция омасляване	50 l/min
Стандартен номинален дебит	2,500 l/min
Работна среда	филтриран сгъстен въздух, филтрация 40 µm
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	0 ... 60 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	810 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	NPT1/4-18
Пневматичен извод 2	NPT1/4-18
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	Алуминиева сплав