

# Уплътнителен пръстен OK-3/4

Специф. Номер: 531775

FESTO

за уплътняване на резбите.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	ISO 16030
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Опън при стайна температура	Да
Номинален притегателен въртящ момент	35 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 10 %
Тегло на продукта	1 g
Пневматичен извод	G3/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material stops	PA-усилен
Material seals	TPE-U(PU)