


Регулатор на налягане MS6N-LRB-1/2-D7-AS-BI-Z

Специф. Номер: 531829

FESTO

за батериен монтаж, ъглов изходен блок с QS-извод тах. изходно налягане 12 bar, с манометър по EN 837, извод P2 отпред.



Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Заклучване на задействането	с принадлежности, със заклщючване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Мембранен регулатор с директно управление с проходно захранване със сгъстен въздух
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване
Манометър	с манометър
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Входно налягане 1	0.8 ... 20 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.25 bar
Стандартен номинален дебит	800 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	747 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: За челен монтаж на табло Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	NPT1/2-14
Пневматичен извод 2	QS-8
Информация за материала на панела за управление	POM PA
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на мембраната	NBR