


Фин филтър MS6N-LFM-1/2-BRV

Специф. Номер: 531855

FESTO

1 µm-Филтър, пластмасова чаша с пластмасов предпазен кожух,
автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от ляво
на дясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Серия	MS
Размер	6
Конструкция	Филтър
Степен на филтрация	1 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Работно налягане	2 ... 12 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	950 l/min
Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	140 l/min
КПД на филтъра	99.99 %
Макс. количество на кондензата	38 cm ³
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.5 mg/m ³
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Пневматичен извод 1	1/2 NPT
Пневматичен извод 2	1/2 NPT
Material housing	Алуминиева отливка
Material filter	Борсиликатен фазер
Material bowl	PC
Material seals	NBR
Материал-забележка	RoHS konform
Тегло на продукта	600 g