



Фин филтър MS6N-LFM-3/8-ARV-Z

Специф. Номер: 531871

FESTO

0,01 µm-Филтър, пластмасова чаша с пластмасов предпазен кожух, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от ляво на дясно.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | 6 |
| Серия | MS |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 0.01 µm |
| КПД на филтъра | 99.9999 % |
| Кондензоотделител | напълно автоматичен |
| Конструкция | Филтър |
| Макс. количество на кондензата | 38 cm ³ |
| Входно налягане 1 | 2 ... 12 bar |
| Стандартен номинален дебит | 430 l/min |
| Работна среда | филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 1 µm |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Клас чистота на въздуха на изхода | 1.7.2 по DIN ISO 8573-1 |
| Температура на средата | 5 ... 60 °C |
| Съдържание на остатъчното масло | 0.01 mg/m ³ |
| Температура на околната среда | 5 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 600 g |
| Тип на закрепване | с принадлежности по избор: Последователен монтаж |
| Пневматичен извод 1 | NPT3/8-18 |
| Пневматичен извод 2 | NPT3/8-18 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE (тефлон) |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на филтъра | Борсиликатен фазер |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева отливка |
| Информация за материала на чашата | PC |