


Щекер FBS-SUB-9-GS-DP-B

Специф. Номер: 532216

FESTO

за PROFIBUS



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	20 mm
Височина	62 mm
Дължина	61 mm
Протокол	PROFIBUS
Елементи за управление	DIL превключватели
Допълнителни функции	Изключване на непрекъснатия Bus сегмент
Тегло на продукта	60 g
Fieldbus интерфейс	2x 2 клеми
Допустим диаметър на кабела	5 ... 10 mm
Клас на защита	IP65 IP67 в монтирано състояние по IEC 60529
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	95 % некондензиращ
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен
Material of union nut	Месинг
Material screws	Стомана
Material seals	NBR