


# Checkbox CHB-C-C

Специф. Номер: 532271

FESTO

Компактна конструкция



## Информационен лист

Белег	Стойност
Мах. диаметър на детайла	25 mm
Броячна функция	Не
Клас на защита	IP64
Извод за енкодер	по RS 485 спецификация
Ширина	60 mm
Височина	260 mm
Дължина	150 mm
Мах. дължина на детайла	Зависи от скоростта на транспортната лента и желаната резолюция
Min. Диаметър на детайла	0.5 mm
Min. Дължина на детайла	1 mm
Изходи	Правилна част, правилно ориентирана Правилна част, неправилно ориентирана некоректна част Управление на конвейера Транспортна лента управление/standby
Входове	Build-up sensor 1
Мах. Брой различни ориентации за тип памет	8
Мах. брой типове памет	1
Избор на количество	CheckKon software
Вътрешен предпазител	8 A предпазител
Електропнно ограничение на изходите	700 mA
Мах. Общ ток на извода за PLC	1 A
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при изходи без товар	750 mA
Допустими колебания на напрежението	+/- 15 %
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Условия на околната среда	сух Екраниране срещу външни светлинни източници Най-чистия възможен околнен въздух
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Резолюция на камерата	6/100 mm
Време за експозиция	128 ... 1,024 µs
Диагностичен интерфейс	RS232-интерфейс 115 Kbaud Щекер M12x1 4-пинов