

# Филтър с активен въглен LFX-1/8-D-MINI



Специф. Номер: 532779

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Филтър за технически обезмаслен и без миризми сгъстен въздух, подходящ за хранирелната индустрия.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	Филтър с активен въглен Филтър
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Работно налягане	0 ... 16 bar
Препоръчителен максимален стандартен дебит	360 l/min
Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	360 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:2] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:1] инертен газ
Температура на средата	5 ... 30 °C
Съдържание на остатъчното масло	≤ 0.003 mg/m <sup>3</sup>
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	376 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Пневматичен извод	G1/8
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча G1/8
Пневматичен извод 2	Свързваща плоча G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material filter	Активен въглен тъкан
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC