

Фин филтър-комбинация LFMBA-1-D-MAXI-DA


Специф. Номер: 532872

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Филтър-патрон 0,01 µm, с метален кожух, с показание за диференциално налягане, ръчен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	0.01 µm
КПД на филтъра	99.9999 %
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Филтър
Макс. количество на конденсата	80 ml
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Работно налягане	1 ... 16 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:7:2] инертен газ
Температура на средата	1.5 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.01 mg/m ³
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	2,362 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1
Пневматичен извод 2	G1
Материал-забележка	RoHS konform
Material filter	Борсиликатен фазер
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC