



Капак VMPA-KMS-H

Специф. Номер: 533198

FESTO

за multi-pin присъединяване на вентилен остров MPA-S.



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	DIN 41652
Честота на свързване	50
Тегло на продукта	71 g
Електрически извод	Щекер / доза
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Ъглов
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Sub-D
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	25
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	3x M3 screws
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Crimp contacts
обхват на работното напрежение DC	0 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Номинално работно напрежение, AC	3 V
Устойчивост на пикови напрежения	1 kV
Диаметър на кабела	6 ... 12 mm
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material housing	PA
Цвят на корпуса	сив
Material of union nut	PA
Material seals	CR NBR
Material electrical contact	Позлатена медна сплав