

L-съединител QBML-10-32-UNF-1/8-U

Специф. Номер: 533285

FESTO

На 360°, външна резба с външен шестостен.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 0.098 " |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | Уплътнителен пръстен |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | L-shape |
| Размер на контейнера | 10 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.095 ... 1 MPa |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | 0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 13.775 ... 145 psi |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Макс. въртящ момент на затягане | 1.106 ft-lbf |
| Тегло на продукта | 0.155 oz |
| Тип на закрепване | External hexagon 5/16 |
| Пневматичен извод 1 | Male thread, 10-32 UNF-2A |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух, външен диаметър 1/8" |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Цвят на освобождаващия пръстен | сив |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Месинг никелиран PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | високолегирана стомана, неръждаема |