

Спирален-шлаух PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Специф. Номер: 533464

FESTO

гъвкав, усилен, устойчив на хидролиза.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Работна дължина	4.8 m
Външен диаметър	9.5 mm
Дължина на блока	1.165 m
радиус на огъване според дебита	50 mm
Вътрешен диаметър	6.4 mm
Диаметър на намотката	42 mm
Брой навивки	50
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 15 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-40 ... 60 °C
Тегло на продукта	340 g
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/4
Пневматичен извод 2	Външна резба G1/4
Цвят	син
Твърдост по Шор	A 87 +/-3
Material of connecting thread	Месинг никелиран
Material buckling protection	ПОМ
Material tubing	TPE-U(PU)