

Спирален-шлаух PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Специф. Номер: 533466

FESTO

гъвкав, усилен, устойчив на хидролиза.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Работна дължина | 4.8 m |
| Външен диаметър | 11.7 mm |
| Дължина на блока | 1.172 m |
| радиус на огъване според дебита | 65 mm |
| Вътрешен диаметър | 7.9 mm |
| Диаметър на намотката | 51 mm |
| Брой навивки | 41 |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 13 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:::-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -40 ... 60 °C |
| Номинален притегателен въртящ момент | 12.5 Nm |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 20 % |
| Тегло на продукта | 480 g |
| Пневматичен извод 1 | Външна резба G3/8 |
| Пневматичен извод 2 | Външна резба G3/8 |
| Цвят | син |
| Твърдост по Шор | A 87 +/-3 |
| Material of connecting thread | Месинг никелиран |
| Material buckling protection | POM |
| Material tubing | TPE-U(PU) |