


Табло за управление FED-50

Специф. Номер: 533531

FESTO

Дисплей и контролен модул с LCD-дисплей за свързване към PLC-системи, 4 функционални бутона.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна дълбочина	53 mm
Височина	109 mm
Дължина	149 mm
тах. дебелина на челния панел	5 mm
потребителска памет	512 kByte
брой на потребителските LEDs	5
брой функционални бутони	4
брой системни бутони	7
часовник реално време	Да
списък на събитията	256
памет за рецепти	16 Kilobyte
аларми	1,024
отклонение на часовника за реално време	130 s / месец
Брой LED системи	4
Дисплей	монохромен LCD със задно осветяване
Тип на дисплея	4 x 20 знака LCD с подсветка
Размер на индикацията	4 x 20 знака
Васк-уп батерия	3 V / 270 mA Li
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
разделителна способност на дисплея	120x32 Pixel
Номинално работно напрежение DC	24 V
Консумация на ток при номинално работно напрежение	0,25 A
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Клас на защита	IP65 лице, IP20 гръб
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Разрешение	RCM Mark
Тегло на продукта	1,000 g
AUX- интерфейс	Sub-D 9-пинов Щекер
PC- интерфейс	RS232 Sub-D 15-пинов Щекер
интерфейс за програмиране	9,6 - 38,4 kBd
PLC - интерфейс	15-пинов RS232

Белег	Стойност
	Щекер Sub-D
Ethernet-интерфейс	опция, 10 MBd
Тип на закрепване	За челен монтаж на табло
Материал-забележка	RoHS konform
Програмен софтуер	FED Designer 6.06 или по-висока версия
Explosion protection certification outside the EU	NEC 500 Class I, Div. 2