


# Втулка QS-F-8H-4

Специф. Номер: 533896

FESTO

с втулка.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	3 mm
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 16 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
Клас на корозионна устойчивост KBK	3
Food safety	to manufacturer's declaration
Температура на околната среда	0 ... 150 °C
Разрешение	Germanischer Lloyd
Тегло на продукта	11.2 g
Пневматичен извод 1	Втулка QS-8
Пневматичен извод 2	за шланх, външен диаметър 4 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Месинг хромиран и никелиран
Информация за материала на уплътнението на резбата	FPM
Информация за материала на уплътнението за шланх	FPM