

Тапа QSC-F-4H

Специф. Номер: 533904

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Размер | Стандарт |
| Operating pressure complete temperature range | -0.95 ... 16 bar |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 3 |
| Food safety | to manufacturer's declaration |
| Температура на околната среда | 0 ... 150 °C |
| Разрешение | Germanischer Lloyd |
| Тегло на продукта | 3.1 g |
| Пневматичен извод 1 | Втулка QS-4 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Информация за материала на корпуса | Месинг хромиран и никелиран |
| Информация за материала на уплътнението на резбата | FPM |
| Информация за материала на уплътнението за шлах | FPM |