

Съединител QS-F-M7-4-I

Специф. Номер: 533925

FESTO

Външна резба с вътрешен шестостен.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	2.6 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 16 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
Клас на корозионна устойчивост KBK	3
Food safety	to manufacturer's declaration
Температура на околната среда	0 ... 150 °C
Разрешение	Germanischer Lloyd
Макс. въртящ момент на затягане	3.5 Nm
Тегло на продукта	6.4 g
Пневматичен извод 1	M7
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 4 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Месинг хромиран и никелиран
Информация за материала на уплътнението на резбата	FPM
Информация за материала на уплътнението за шлаух	FPM