


Съединител QS-F-10

Специф. Номер: 533942

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	9 mm
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 16 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
Клас на корозионна устойчивост KBK	3
Food safety	to manufacturer's declaration
Температура на околната среда	0 ... 150 °C
Разрешение	Germanischer Lloyd
Тегло на продукта	41.7 g
Пневматичен извод 1	за шлаух, външен диаметър 10mm
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 10mm
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Месинг хромиран и никелиран
Информация за материала на уплътнението на резбата	FPM
Информация за материала на уплътнението за шлаух	FPM