

Регулатор на налягане LR-M7-D-O-7-MICRO-B

FESTO



Специф. Номер: 534181

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

без присъединителна плоча, присъединителна резба в корпуса,
без манометър.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Micro
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Мембранен регулатор с директно управление
Регулираща функция	с вторично обезвъздушаване
Манометър	M5 подготвен
Работно налягане	1 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.3 bar
Стандартен номинален дебит	300 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	80 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	M7
Пневматичен извод 2	M7
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав
Material membrane	NBR