


Шумозаглушител U-1/8-50

Специф. Номер: 534222

FESTO

За редуциране на шума и предотвратяване замърсяването при изходящите портове на пневматичните компоненти.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Монтажна позиция | по избор |
| Размер на контейнера | 50 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Работно налягане | 0 ... 10 bar |
| Дебит към атмосферата | 2,000 l/min |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ниво на звуково налягане | 74 dB(A) |
| Температура на околната среда | -10 ... 70 °C |
| Тегло на продукта | 2.3 g |
| Пневматичен извод | G1/8 |
| Material of silencer insert | PE |
| Материал-забележка | RoHS konform |