


# Поставяне на краен осезател DAPZ-SB-M-250AC-DR-RO

Специф. Номер: 534469

FESTO

за въртящи задвижвания с монтажен интерфейс по VDI/VDE 3845.  
Подходящ за DAPS задвижвания и само за DRD/DRE с размери 4 до 225. За задвижвания DRD/DRE с размери 1 до 2 респ. 375 до 880 монтажа е възможен само с адаптер DAPZ-SBZ-....



## Информационен лист

Белег	Стойност
Допустим диаметър на кабела	8 ... 13 mm
Според стандарта	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Конструкция	кръгъл
Монтажна позиция	по избор
Устойчивост на късо съединение	Не
Функция на превключващия елемент	Превключващ контакт
Защита на полюсите	Не
Измервателен принцип	Mechanical/electrical
Индикатор за превключена позиция	Да
обхват на работното напрежение AC	0 ... 250 V
обхват на работното напрежение DC	0 ... 250 V
Изолационно напрежение	250 V
Макс. ток на изхода	9,000 mA
Устойчивост на пикови напрежения	4 kV
Степен на замърсяване	3
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 85 °C
Електрически извод	Винтова клема
Съединител за кабела	M20x1,5
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	EPDM
Notes on materials for housing cover	PC
Notes on materials for housing socket	PA
Notes on materials for console	PA