


Поставяне на краен осезател DAPZ-SB-M-250AC-EXS-RO

Специф. Номер: 534470

FESTO

за въртящи задвижвания с монтажен интерфейс по VDI/VDE 3845.
Подходящ за DAPS задвижвания и само за DRD/DRE с размери 4 до 225. За задвижвания DRD/DRE с размери 1 до 2 респ. 375 до 880 монтажа е възможен само с адаптер DAPZ-SBZ-....



Информационен лист

Белег	Стойност
Допустим диаметър на кабела	8 ... 13 mm
Според стандарта	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Конструкция	Ъглов
Монтажна позиция	по избор
Устойчивост на късо съединение	Ne
Функция на превключващия елемент	Превключващ контакт
Защита на полюсите	Ne
Измервателен принцип	Mechanical/electrical
Индикатор за превключена позиция	Ne
обхват на работното напрежение AC	0 ... 250 V
обхват на работното напрежение DC	0 ... 250 V
Изолационно напрежение	250 V
Макс. ток на изхода	4,000 mA
Устойчивост на пикови напрежения	4 kV
Степен на замърсяване	3
ATEX-Категория газ	II 2G
Ех-взриво защита газ	Ex d e IIC T6 Gb
Explosion protection certification outside the EU	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
Ех-температура на околната среда	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Отдел издаващ сертификати	PTB 05 ATEX 1087
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ех-защита (ATEX)
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Електрически извод	Винтова клемма
Съединител за кабела	M20x1,5
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	EPDM
Notes on materials for housing cover	PA
Notes on materials for housing socket	PA
Notes on materials for console	PA