


Поставяне на краен осезател DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

Специф. Номер: 534472

FESTO

за въртящи задвижвания с монтажен интерфейс по VDI/VDE 3845.
Подходящ за DAPS задвижвания и само за DRD/DRE с размери 4 до 225. За задвижвания DRD/DRE с размери 1 до 2 респ. 375 до 880 монтажа е възможен само с адаптер DAPZ-SBZ-....



Информационен лист

Белег	Стойност
Допустим диаметър на кабела	8 ... 13 mm
Според стандарта	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Конструкция	кръгъл
Монтажна позиция	по избор
Устойчивост на късо съединение	Да
Функция на превключващия елемент	нормално затворен контакт
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Измервателен принцип	индуктивен
Индикатор за превключена позиция	Не
Изолационно напрежение	25 V
Номинално работно напрежение DC	8 V
Превключващ изход	NAMUR
Устойчивост на пикови напрежения	0.5 kV
Степен на замърсяване	3
ATEX-Категория газ	II 2G
Ex-взриво защита газ	EEx ia IIC T6
Ex-температура на околната среда	-25°C ≤ Ta ≤ +70°C
Отдел издаващ сертификати	TÜV 99 ATEX 1479 X
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-25 ... 70 °C
С ограничител на ток на превключване	≤ 1 mA
Без ограничител на ток на превключване	≥ 3 mA
Електрически извод	Винтова клема Plug-in
Съединител за кабела	M20x1,5
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	EPDM
Notes on materials for housing cover	PA
Notes on materials for housing socket	PA
Notes on materials for console	PA