


# limit switch box DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Специф. Номер: 534475

FESTO

за въртящи задвижвания с монтажен интерфейс по VDI/VDE 3845.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                             |
|---|--------------------------------------|
| Допустим диаметър на кабела                       | 7 ... 13 mm                          |
| Според стандарта                                  | EN 60947-5-2<br>VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Конструкция                                       | кръгъл                               |
| Монтажна позиция                                  | по избор                             |
| Устойчивост на късо съединение                    | пулсиращ                             |
| Функция на превключващия елемент                  | Нормално отворен контакт             |
| Защита на полюсите                                | за всички електрически връзки        |
| Измервателен принцип                              | индуктивен                           |
| Индикатор за превключена позиция                  | Да                                   |
| обхват на работното напрежение DC                 | 10 ... 30 V                          |
| Вътрешна консумация на ток при работно напрежение | 0 ... 100 mA                         |
| Изолационно напрежение                            | 50 V                                 |
| Макс. ток на изхода                               | 100 mA                               |
| Превключващ изход                                 | PNP                                  |
| Устойчивост на пикови напрежения                  | 0.5 kV                               |
| Степен на замърсяване                             | 3                                    |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                | 2 - Умерена корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                                   | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Клас на защита                                    | IP67                                 |
| Температура на околната среда                     | -20 ... 70 °C                        |
| Електрически извод                                | Винтова клема                        |
| Съединител за кабела                              | M20x1,5                              |
| Материал-забележка                                | RoHS konform                         |
| Material seals                                    | NBR                                  |
| Material housing cover                            | PC                                   |
| Material housing socket                           | ABS+PC                               |
| Material console                                  | ABS+PC                               |