


Поставяне на краен осезател DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR

FESTO

Специф. Номер: 534476
Продукт излизащ от производство

за въртящи задвижвания с монтажен интерфейс по VDI/VDE 3845.
Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2021. За
алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Допустим диаметър на кабела	7 ... 13 mm
Според стандарта	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Конструкция	кръгъл
Монтажна позиция	по избор
Устойчивост на късо съединение	Не
Функция на превключващия елемент	нормално затворен контакт
Защита на полюсите	Не
Измервателен принцип	индуктивен
Индикатор за превключена позиция	Да
Изолационно напрежение	25 V
Мах. Входяща мощност	34 mW
Мах. Входящо напрежение	16 V
Мах. Входящ ток	25 mA
Номинално работно напрежение DC	8 V
Превключващ изход	NAMUR
Устойчивост на пикови напрежения	0.5 kV
Степен на замърсяване	3
ATEX-Категория газ	II 2G X
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда	-20 ... 70 °C
Вероятност за отказ за час в [1/час]	1.07E-07
Вероятност за отказ при натоварване (PFD)	4.69E-04
С ограничител на ток на превключване	<= 1 mA
Без ограничител на ток на превключване	>= 3 mA
Електрически извод	Винтова клема
Съединител за кабела	M20x1,5
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC