


# Щекер FBS-RJ45-8-GS

Специф. Номер: 534494

FESTO

за функционален модул CPX-FEC-...



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Ширина	33 mm
Височина	41 mm
Дължина	20 mm
Тегло на продукта	15 g
Ethernet cable specification	Тип: CAT.5 Единичен диаметър на проводника: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26, finely stranded
Защита срещу директен и индиректен контакт	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Допустим диаметър на кабела	4 ... 5.4 mm
Клас на защита	IP65 IP67 по IEC 60529
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 % некондензиращ
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA-усилен
Material screws	Стомана
Material seals	NBR