

Разпределител с повишаване на налягането MS12N-DL

Специф. Номер: 535038

FESTO

с NPT-резба.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Тип на задействане	пневматичен
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	Без
Конструкция	Бугало-седло
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	директно
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	вътрешно
Посока на протичане	нереверсивен
Разпределителна функция	2/2
Работно налягане	2 ... 20 bar
Стандартен номинален дебит	25,000 ... 42,000 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	3,600 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка