


Сепараторен модул MS12N-FRM

Специф. Номер: 535040

FESTO

с NPT-резба.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Свързващ модул |
| Работно налягане | 0 ... 20 bar |
| Стандартен номинален дебит в глвната посока 1->2 | 25,000 ... 42,000 l/min |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Пневматичен извод 4 | 1 NPT |
| Material housing | Алуминиева отливка |