


# Омаслител MS12-LOE

Специф. Номер: 535041

FESTO

За монтаж на батерия, с G-резба.



Примерно представяне

## Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	12
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	пропорционален стандартен омаслител мъгла
Работно налягане	1 ... 16 bar
Минимален дебит за функция омасляване	400 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Вискозитет на маслото	ISO VG 32
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Material housing	Алуминиева отливка
Material bowl	Алуминиева сплав