

# Шлаух PUN-E-10x1,25-SI

Специф. Номер: 535323

FESTO

за QS-съединители, изключително гъвкав, устойчив на хидролиза, не е разрешен за употреба в хранителната индустрия.

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012 година.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	10 mm
радиус на огъване според дебита	60 mm
Вътрешен диаметър	7.5 mm
Мин. радиус на огъване	26 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 8 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-]
Температура на околната среда	-35 ... 50 °C
Тегло на продукта според дължината	0.044 kg/m
Цвят	сребърен
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Информация за материала на шлауха	TPE-U(PU)