


Бобина MSFW-230AC-M-EX

Специф. Номер: 535620

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Монтажна позиция | по избор |
| Индикатор за превключена позиция | Не |
| Min. Време | 10 ms |
| Продължителност на включване | 100% |
| Характеристика на бобината | 230 V AC: 50/60 Hz, Напрежение 4,2 VA |
| Допустими колебания на честотата | +/- 5 % |
| Допустими колебания на напрежението | +/- 10 % |
| ATEX-Категория газ | II 2G |
| Ex-взриво защита газ | Ex mb II T5 |
| ATEX-Категория прах | II 2D |
| Ex-взриво защита прах | Ex tD A21 IP65 T95°C |
| Explosion protection certification outside the EU | EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU) |
| Ex-температура на околната среда | -20°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| Отдел издаващ сертификати | РТВ ОЗ АТЕХ 2098 X |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за Ex-защита (ATEX) по EU-нормала за ниски напрежения |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -20 ... 40 °C |
| Тегло на продукта | 170 g |
| Електрически извод | Кабел |
| Дължина на кабела | 1 m |
| Номинално сечение на прводника | 0.75 mm ² |
| Тип на закрепване | с гайки |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Информация за материала, бобина | Алуминий Епоксидна смола Мед Стомана |
| Информация за материала, намотка | Мед |