

Филтър MS4-LF-1/8-EUV-Z

Специф. Номер: 535643

FESTO

40 µm-Филтър, метална чаша, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от дясно на ляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Синтерован филтър със сепаратор-центрифуга
Макс. количество на кондензата	25 ml
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Входно налягане 1	2 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	1,100 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	5.7.- по DIN ISO 8573-1
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	349 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на филтъра	PE
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	Алуминиева отливка Алуминиева сплав
Информация за материала на прозореца за наблюдение	PA