

Филтър MS4-LF-1/4-CUM

Специф. Номер: 535654

FESTO

5 µm филтър, метална чаша, ръчен кондензоотделител, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга
Макс. количество на кондензата	25 ml
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Работно налягане	0 ... 14 bar
Стандартен номинален дебит	1,300 l/min
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	349 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	Алуминиева отливка
Material bowl	Алуминиева отливка Алуминиева сплав
Material screen	PA
Material separating plate	POM