


Филтър MS4-LF-1/4-CUV

Специф. Номер: 535656

FESTO

5 µm-Филтър, метална чаша,автоматично отделяне на конденза,
посока на протичане от ляво на дясно.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Размер | 4 |
| Серия | MS |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Степен на филтрация | 5 µm |
| Кондензоотделител | напълно автоматичен |
| Конструкция | Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга |
| Макс. количество на кондензата | 25 ml |
| Предпазител за чаша | интегриран като метален кожух |
| Работно налягане | 2 ... 12 bar |
| Стандартен номинален дебит | 1,300 l/min |
| Работна среда | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inert gases |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
| Температура на средата | 5 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | 5 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 349 g |
| Тип на закрепване | по избор: Последователен монтаж с принадлежности |
| Пневматичен извод 1 | G1/4 |
| Пневматичен извод 2 | G1/4 |
| Материал-забележка | Без мед и PTFE RoHS konform |
| Информация за материала на уплътненията | NBR |
| Информация за материала на филтъра | PE |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева отливка |
| Информация за материала на чашата | Алуминиева отливка Алуминиева сплав |
| Информация за материала на прозореца за наблюдение | PA |