

# Филтър MS4-LF-1/4-CUV-Z

Специф. Номер: 535657

FESTO

5 µm-Филтър, метална чаша,автоматично отделяне на конденза,  
посока на протичане от дясно на ляво.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Размер   | 4  |
| Серия  | MS   |
| Монтажна позиция                                   | вертикално +/- 5°  |
| Степен на филтрация                                | 5 µm   |
| Кондензоотделител                                  | напълно автоматичен                                      |
| Конструкция  | Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга               |
| Макс. количество на кондензата                     | 25 ml  |
| Предпазител за чаша                                | интегриран като метален кожух                            |
| Работно налягане                                   | 2 ... 12 bar   |
| Стандартен номинален дебит                         | 1,300 l/min  |
| Работна среда                                      | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inert gases |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                 | 2  |
| Температура на складиране                          | -10 ... 60 °C  |
| Клас чистота на въздуха на изхода                  | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:8:4] |
| Температура на средата                             | 5 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда                      | 5 ... 60 °C  |
| Тегло на продукта                                  | 349 g  |
| Тип на закрепване                                  | по избор:<br>Последователен монтаж<br>с принадлежности   |
| Пневматичен извод 1                                | G1/4   |
| Пневматичен извод 2                                | G1/4   |
| Материал-забележка                                 | Без мед и PTFE<br>RoHS konform                           |
| Информация за материала на уплътненията            | NBR  |
| Информация за материала на филтъра                 | PE   |
| Информация за материала на корпуса                 | Алуминиева отливка                                       |
| Информация за материала на чашата                  | Алуминиева отливка<br>Алуминиева сплав                   |
| Информация за материала на прозореца за наблюдение | PA   |