

Фин филтър MS4N-LFM-1/4-BUV-Z

Специф. Номер: 535775

FESTO

1 µm-Филтър, метална чаша, автоматично отделяне на конденза, посока на протичане от дясно на ляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	1 µm
КПД на филтъра	99.99 %
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър
Макс. количество на кондензата	25 ml
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Входно налягане 1	2 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	180 l/min
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 5 µm
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	2.7.3 по DIN ISO 8573-1
Температура на средата	5 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.5 mg/m ³
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	350 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	NPT1/4-18
Пневматичен извод 2	NPT1/4-18
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на филтъра	Борсиликатен фазер
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	Алуминиева отливка Алуминиева сплав
Информация за материала на прозореца за наблюдение	PA