


Вакуум-филтър VAF-PK-3

Специф. Номер: 535883

FESTO

In-line дизайн.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2 mm
Монтажна позиция	по избор
Степен на филтрация	50 µm
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Бележка към работното налягане	Приложение само в отворени вакуумни системи
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	50.8 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Тегло на продукта	4 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Пневматичен извод	PK-3 с холендрова гайка
Material of union nut	POM
Материал-забележка	RoHS konform
Material filter	тъкан PA
Material housing	PA
Съответствие на изхвърлящ импулс	≤ 8 bar