


Комбинация цилиндър-разпределител DNCV-63- -PPV-A-5/2LA

Специф. Номер: 536427

FESTO

без диагностичен модул

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Примерно представяне

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Ход | 85 ... 500 mm |
| Диаметър на буталото | 63 mm |
| Според стандарта | ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Демпфериране | PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране |
| Монтажна позиция | по избор |
| Ръчно задействане | с фиксация |
| Отчитане на позицията | за датчици за положение |
| Работно налягане | 3 ... 8 bar |
| Обхват на работното напрежение DC | 24 V |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Характеристика на бобината | 24 V DC: 0,5 W - 1,23 W |
| Работна среда | филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm |
| СЕ- знаци (виж декларацията за съответствие) | по EU-EMV-нормала |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Разрешение | C-Tick |
| Дължина на демпфериране | 22 mm |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад | 1,682 N |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред | 1,870 N |
| Движеща се маса | 663 g |
| Допълнително тегло на 10 mm ход | 88 g |
| Основно тегло при 0 mm ход | 2,620 g |
| Допълнителна маса за 10 mm ход | 25 g |
| Електрически извод | 8-пинов M12x1 Щекер кръгла форма |
| Пневматичен извод 1 | QS-10 |
| Пневматичен извод 3 | Интегриран шумозаглушител |
| Пневматичен извод 5 | Интегриран шумозаглушител |
| Информация за материала на капака | Алуминиева сплав елоксиран |
| Информация за материала на уплътненията | NBR TPE-U(PU) |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева сплав гладко елоксиран |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана |