


Комбинация цилиндър-разпределител DNCV-40- -PPV-A-5/2LAD

Специф. Номер: 536429

FESTO

с диагностичен модул

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Примерно представяне

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	70 ... 500 mm
Диаметър на буталото	40 mm
Според стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	с фиксация
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	3 ... 8 bar
обхват на работното напрежение DC	24 V
Принцип на действие	двойнодействащ
Характеристика на бобината	24 V DC: 0,5 W - 1,23 W
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
СЕ- знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Разрешение	C-Tick
Дължина на демпфериране	20 mm
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	633 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	754 N
Движеща се маса	307 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	49 g
Основно тегло при 0 mm ход	1,275 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	16 g
Електрически извод	8-пинов M12x1 Щекер кръгла форма
Пневматичен извод 1	QS-8
Пневматичен извод 3	Интегриран шумозаглушител
Пневматичен извод 5	Интегриран шумозаглушител
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав елоксиран
Информация за материала на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав гладко елоксиран
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана