


# Комбинация цилиндър-разпределител DNCV-63- -PPV-A-5/2LAD

Специф. Номер: 536431

FESTO

с диагностичен модул

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



Примерно представяне

## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	85 ... 500 mm
Диаметър на буталото	63 mm
Според стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Демпфериране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	с фиксация
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	3 ... 8 bar
Обхват на работното напрежение DC	24 V
Принцип на действие	двойнодействащ
Характеристика на бобината	24 V DC: 0,5 W - 1,23 W
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
СЕ- знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Разрешение	C-Tick
Дължина на демпфериране	22 mm
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	1,682 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	1,870 N
Движеща се маса	663 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	88 g
Основно тегло при 0 mm ход	2,620 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	25 g
Електрически извод	8-пинов M12x1 Щекер кръгла форма
Пневматичен извод 1	QS-10
Пневматичен извод 3	Интегриран шумозаглушител
Пневматичен извод 5	Интегриран шумозаглушител
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав елоксиран
Информация за материала на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав гладко елоксиран
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана