



Филтър с активен въглен MS4-LFX-1/8-U-Z

Специф. Номер: 536710

FESTO

Метална чаша, посока на протичане отдясно наляво.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	Филтър с активен въглен
Предпазител за чаша	интегриран като метален кожух
Входно налягане 1	0 ... 14 bar
Стандартен номинален дебит	250 l/min
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 0,01 µm
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	1.7.1 по DIN ISO 8573-1
Температура на средата	5 ... 30 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.003 mg/m3
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	350 g
Тип на закрепване	с принадлежности по избор: Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на филтъра	Активен въглен
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	Алуминиева отливка Алуминиева сплав
Информация за материала на прозореца за наблюдение	PA