



# Фин филтър MS6N-LFM-1/2-BUV-DA

Специф. Номер: 536865

FESTO

1 µm-Филтър, метална чаша, автоматично отделяне на конденза, диференциално показание на налягането, посока на протичане от ляво на дясно.



## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Серия  | MS   |
| Размер   | 6  |
| Конструкция  | Филтър   |
| Степен на филтрация                                    | 1 µm   |
| Кондензоотделител                                      | напълно автоматичен                                      |
| Работно налягане                                       | 2 ... 12 bar   |
| Работна среда  | Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>инертен газ |
| Клас чистота на въздуха на изхода                      | Съгстен въздух според ISO 8573-1:2010 [5:7:3]            |
| Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха | 950 l/min  |
| Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха  | 140 l/min  |
| КПД на филтъра   | 99.99 %  |
| Макс. количество на кондензата                         | 38 cm <sup>3</sup>                                       |
| Предпазител за чаша                                    | интегриран като метален кожух                            |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                     | 2 - Умерена корозия под напрежение                       |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Безопасно за храни                                     | Моля, вижте допълнителната информация за материала       |
| Температура на средата                                 | -10 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда                          | -10 ... 60 °C  |
| Температура на складиране                              | -10 ... 60 °C  |
| Съдържание на остатъчното масло                        | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| Скала за диференциално налягане                        | Оптичен индикатор  |
| Тип на закрепване                                      | Последователен монтаж<br>с принадлежности<br>по избор:   |
| Монтажна позиция                                       | вертикално +/- 5°  |
| Пневматичен извод 1                                    | 1/2 NPT  |
| Пневматичен извод 2                                    | 1/2 NPT  |
| Material housing                                       | Алуминиева отливка                                       |
| Material filter  | Борсиликатен фазер                                       |
| Material bowl  | Алуминиева сплав   |
| Material seals   | NBR  |
| Материал-забележка                                     | RoHS konform   |
| Тегло на продукта                                      | 820 g  |