


Фин филтър MS6-LFM-3/8-ARM-DA

Специф. Номер: 536870

FESTO

0,01 µm-филтър, пластмасова черупка с пластмасова предпазна кошница, ръчен кондензоотделител, с индикатор за замърсеността на филтриращия патрон, посока на потока от ляво на дясно



Информационен лист

Белег	Стойност
Серия	MS
Размер	6
Конструкция	Филтър
Степен на филтрация	0.01 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Работно налягане	0 ... 20 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	900 l/min
Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	135 l/min
КПД на филтъра	99.9999 %
Макс. количество на кондензата	38 cm ³
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.01 mg/m ³
Скала за диференциално налягане	Оптичен индикатор
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Material housing	Алуминиева отливка
Material filter	Борсиликатен фазер
Material bowl	PC
Material seals	NBR
Материал-забележка	RoHS konform
Тегло на продукта	600 g