


Сепараторен модул MS6-FRM-3/8-I-Z

Специф. Номер: 536973

FESTO

с интегрирана възвратна функция, посока на протичане отдясно наляво.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Свързващ модул с възвратна функция |
| Работно налягане | 0 ... 20 bar |
| Стандартен номинален дебит в глвната посока 1->2 | 5,500 l/min |
| Стандартен номинален дебит при изход отгоре | 2,900 l/min |
| Стандартен номинален дебит при изход отдолу | 3,200 l/min |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inert gases |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 2 |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 400 g |
| Пневматичен извод 1 | G3/8 |
| Пневматичен извод 2 | G3/8 |
| Пневматичен извод 3 | G1/2 |
| Пневматичен извод 4 | G1/2 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Информация за материала на корпуса | Алуминиева отливка |