


Регулатор на налягане MS12-LR-G-D7-LD-AS

Специф. Номер: 537148

FESTO

Максимално изходно налягане 12 bar, с манометър, регулираща глава със заключване, посока на протичане отляво надясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	12
Серия	MS
Заключване на задействането	Въртяща глава със заключване с принадлежности, със заключване
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	регулатор с пилотно управление
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Манометър	с манометър
Operating pressure MPa	0.08 ... 2.1 MPa
Работно налягане	0.8 ... 21 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Max. pressure hysteresis (MPa)	0.04 MPa
Макс. хистерезис на налягането	0.4 bar
Max. pressure hysteresis	5.8 psi
Дебит, вторично обезвъздушаване	≤ 600 l/min
Стандартен номинален дебит	13,000 ... 22,000 l/min
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	4,000 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с носач по избор:
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча
Пневматичен извод 2	Свързваща плоча
Material of cover	PA
Материал-забележка	RoHS konform
Material control panel	PA-усилен POM
Material underneath cover	Алуминиева сплав
Material seals	NBR
Material spring	Пружинна стомана
Material housing	Алуминиева отливка
Material membrane	NBR
Material valve stem	Алуминиева сплав NBR високолегирана стомана, неръждаема