


Челюсти за хващач, необработени BUB-HGPL-25

Специф. Номер: 537317

FESTO

подходящ за хващачи тип HGPL и HGPLE.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	25
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта за всяка челюст на хващача	295 g
Тип на закрепване	с проходен отвор и центрираща втулка
Материал-забележка	RoHS konform
Material unmachined part	Алуминиева сплав