


Интерфейс на осите SPC-AIF-INC

Специф. Номер: 537320

FESTO

[За свързване на инкрементален енкодер](#)



Информационен лист

Белег	Стойност
Мах. консумация на ток на пропорционалния разпределител	1.1 A
Типична консумация на ток за интерфейса на осите	60 mA
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Устойчивост на продължителен удар по DIN/IEC 68 част 2-82	тестван според степен на трудност 2
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Устойчивост на вибрации по DIN/IEC 68 Teil 2-6	тестван според степен на трудност 2
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Тегло на продукта	240 g
Електрически извод, пропорционален разпределител	Щекер кръгла форма M9 7-пинов
Електрически извод, измервателна система	8-пинов Щекер M12 кръгла форма
Електрически извод, AIF IN	Щекер кръгла форма M9 5-пинов
Електрически извод, AIF OUT	Щекер кръгла форма M9 5-пинов